




Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannungsbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-32 M5-M12



  
 Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 45x50

  
 Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.864 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf  
 Axial drilling and milling head

**EWS**  
 Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 UHINGEN  
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS049930



REV: -/B

Nr. - No.

40.40325482

MNR.

100576

QR