



Application

For sensitive materials:

Window construction, light metal construction, furniture and interior fittings industry, light assembly, tradeshow construction



Soft:
Elastomer
73 Shore A
(= 21 Shore D)

For sturdy applications:

Tile laying, paving, curbstone setting, prefabricated house construction, light gardening and landscaping setting tasks



Medium-soft:
Rubber
95 Shore A
(= 45 Shore D)

For universal applications:

Tool and machine construction, metal working, automobile repairs, panel beating, sheet metal and assembly work



Medium-hard:
Polyurethane
65 Shore D

For heavy-duty:


Assembly and disassembly, sheet metal work, building and construction work, workshop tasks



Hard:
Cellulose acetate
72 Shore D

For striking power:

Building and construction industry, foundry, mould making, road work, forestry and agriculture, gardening and landscaping



Very hard:
Polyamide
80 Shore D

Hammer Face

wiha 

Tools that work for you

Made in Germany

Wiha Werkzeuge GmbH
info.de@wiha.com • www.wiha.com

Wiha Info

When replacing heads or handles, please note the following tightening torque:
size 40 = 40 Nm



Wiha square hammer heads offer a **27% greater striking surface** than round hammer heads with the same diameter.



They are thus particularly suitable for working on corners and edges.

Application

Pour travaux sur matériaux fragiles:

Pose de fenêtres, constructions en métal léger, menuiserie et second œuvre, assemblages légers, agencement



souple:
Elastomère
73 Shore A
(= 21 Shore D)

Pour travaux sur matériaux solides:

Pose de carrelages, pavages, bordures, second œuvre, travaux paysagers



mi-souple:
Caoutchouc
95 Shore A
(= 45 Shore D)

Pour travaux courants:

Serrurerie, machine-outil, construction métallique, réparation automobile et carrosserie, tôlerie et travaux de montage



mi-dur:
Polyuréthane
65 Shore D

Pour une force de frappe forte:


Bâtiment, travaux de montage et de démontage, tôlerie, ateliers



dur:
Acétate de cellulose
72 Shore D

Pour une force de frappe extrême:

Industrie lourde, bâtiment, fonderie, moulage, génie civil, sylviculture et agriculture, travaux horticoles et paysagers



très dur:
Polyamide
80 Shore D

Tête de frappe

wiha 

Tools that work for you

Made in Germany

Wiha Werkzeuge GmbH
info.de@wiha.com • www.wiha.com

Wiha Info

Pour le remplacement d'embouts ou de manches, tenir compte du couple de serrage suivant:
taille 40 = 40 Nm



Comparés aux embouts ronds, les embouts carrés de Wiha possèdent une surface de frappe supérieure de **27%**, pour un même diamètre.



Ils sont particulièrement bien adaptés aux travaux en angles et bordures.

Anwendungsgebiet

Für empfindliche Werkstoffe:

Fensterbau, Leichtmetallbau, Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten, Messebau



weich:
Elastomer
73 Shore A
(= 21 Shore D)

Für robustes Arbeiten:

Fliesen verlegen, Pflasterhandwerk, Rabattenplatten setzen, Trockenbau, Verlegearbeiten im Garten- und Landschaftsbau



mittelweich:
Kautschuk
95 Shore A
(= 45 Shore D)

Universeller Einsatz:

Werkzeug- und Maschinenbau, Metallbau, Kfz-Reparatur, Karosseriebau, Blech- und Montagearbeiten



mittelhart:
Polyurethan
65 Shore D

Bei hoher Beanspruchung:


Montage- und Demontagearbeiten, Blecharbeiten, Bauhandwerk, Werkstatt



hart:
Celluloseacetat
72 Shore D

Für hohe Schlagkraft:

Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau



sehr hart:
Polyamid
80 Shore D

Schlagkopf

wiha 

Tools that work for you

Made in Germany

Wiha Werkzeuge GmbH
info.de@wiha.com • www.wiha.com

Wiha Info

Beim Austausch von Köpfen oder Stielen bitte folgendes **Anzugsdrehmoment** beachten:
Gr. 40 = 40 Nm



Wiha Viereck-Schlagköpfe besitzen gegenüber runden Schlagköpfen **27% mehr Fläche** bei gleichem Durchmesser.



Dies ermöglicht perfektes Arbeiten an Ecken und Kanten.