





Spannzange / *collet* ER20 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-20 M2-M6



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
EA 20 K



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*

Technische Daten - *technical data*

Weight = 1.524 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - *Title*

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-007006

Nr. - *No.*

40.2520G200IM



REV: B/-

MNR.

100323

QR