



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0


Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12



Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 45x50



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

Weight = 8.418 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1


Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS**  
Tool Technologies

Nr. - No.  
60.4032SQT15R

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS066789



REV: -/C

MNR.

100789

QR