



Spannzange / collet ER20 DIN6499  
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-20 M2-M6

Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 24 / 12 Nm n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min i (N1:N2) = 1:2	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Theiss</td> <td>29.04.2009</td> </tr> </tbody> </table>	name	date	Theiss	29.04.2009	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. <b>60.2520ABCRI1V</b>	
name	date								
Theiss	29.04.2009								
			Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN Tel. +49(0)7161/93040-10	MNR: 108506 IDENT: D-EWS-075020 - Blatt - page 1 (1)	DIN A3				