



  
 Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 40x42

Spannzange / collet ER20 DIN6499  
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 13,0  
  
 Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-20 M2-M6

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 24 / 12 Nm n1 / n2 = 6000 / 12000 1/min i (N1:N2) = 1:2	Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>Seeh</td> <td>11.02.2008</td> </tr> </table>	name	date	Seeh	11.02.2008	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. <b>60.2520G200RI1V</b>	 DIN A3
name	date								
Seeh	11.02.2008								
MNR: 109155		IDENT: D-EWS-056731 -		Blatt - page 1 (1)					