



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
 ET-1-32 M5-M12

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Innen- und Aussenkuehlung  
 Inside and outside coolant supply

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 7.571 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
*Radial drilling and milling head*



Nr. - No.  
**60.4032LCTXRLIK**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-051593

REV: -/-  
 MNR.  
**112072**

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

