






Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0


Gewindebohrzange / Tapping Collet
 ET-1-16 M1-M6



Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 EA 16 K



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

Weight = 2.362 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3,053

Axial Bohr und Fräskopf
 Axial drilling and milling head




Nr. - No.

40.3016G300RLI13GLIM

EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS096351



REV: -/B

MNR.

115543

QR