







Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Innen- und Aussenkuehlung
 Inside and outside coolant supply



-  Hakenschlüssel mit Zapfen
-  Spannzangenschlüssel
- Hook wrench with fixed pin
- Clamping wrench
- DIN1810 B 45x50
- 225

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 4,153 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigelt GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 www.ews-tools.de
 Nr. - No.
40.4025CTXIK

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS024847
 REV: -/B
 MNR.
115503

