

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.446 [kg]
 Torque max. (M1/M2)= [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2=

Benennung - Title


Axial Bohr und Fräskopf
 Axial drilling and milling head

EWS
 Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-004516



REV: -/A

Nr. - No.

40.40V4CTX

MNR.

121273

QR