




Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
EA 32 K



Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 68x75



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.  
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!<br/>Not for use without coolant-fluid!</p> | <p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 3.567 [kg]<br/>Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]<br/>Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]<br/>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1<br/>Pressure (pmax) = 25 [bar]</p> | <p>Benennung - Title</p> <p><b>Axial Bohr und Fräskopf</b><br/><b>Axial drilling and milling head</b></p> | <p><b>EWS</b><br/>Tool Technologies<br/>EWS Weigelt GmbH &amp; Co. KG<br/>Maybachstr. 1<br/>D-73066 Uhlingen<br/>www.ews-tools.de</p> | <p>Technische Aenderungen vorbehalten!<br/>Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS009030</p> | <p></p> <p>REV: -/C</p> <p>MNR.</p> <p><b>122723</b></p> |
|---|---|---|---|---|---|

