



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung $\le 50\mu$ / coolant filtration $\le 50\mu$

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 3.741 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]


Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset



Nr. - No.
80.3025CTXRIK

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-004178



REV: A/-

MNR.
122877



Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.