




6 5 4 3 2 1

D

C

B

A




D

C


B

A


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
EA 25 K



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 68x75



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data | Benennung - Title | name date | | Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! | | |
| | M1 / M2= 25 /25 Nm n1 / n2 = 8000 /8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 | Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head | drawing Schmid | 28.02.2007 | | | |
| | | | | EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100 | | Nr. 4.0.2525KG200IM | DIN A3 |
| | | | | | | MNR: 123138 IDENT: D-EWS-007027 - | Blatt - page 1 (1) |

6 5 4 3 2 1