




Spannzange / collet ER20 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-20 M2-M6



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
EA 20 K



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data

Weight = 1.541 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-007009

Nr. - No.

40.2520KRG200IM



REV: B/-

MNR.

126885

QR