





-  Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 40x42
-  Spannangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
EA 25 K

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 5.070 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - No. 60.3025G300RLW	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS038237 MNR. 131268	
------------------	--	---	---	---	---