



W-Verzahnung Lizenz Index-Werke
W-tooth system licence Index-Corporation

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
 Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 52x55

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
 EA 25 K

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
 Kein Trockenlauf / *No dry run*
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / *coolant filtration-50µ*

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------|
| Bemerkung - <i>Note</i> Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i> | Technische Daten - <i>technical data</i> M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar | Benennung - <i>Title</i> Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i> | name date | Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> | |
| | | | drawing 06.03.2007 | | |
| | | | EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100 | MNR: 131274 IDENT: D-EWS-008437 - Blatt - page 1 (1) | DIN A3 |