



Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
 Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet  
 ET-1-16 M1-M6



Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub



Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data	Benennung - Title	name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
	M1 / M2 = 15 / 5 Nm n1 / n2 = 6000 / 18000 1/min i (N1:N2) = 1:3	<b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <i>Radial drilling and milling head</i>	drawing	22.12.2006		
			Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN Tel. +49(0)7161/93040-10		File: 60.2516G200RLI13W_OUT.idw	Blatt - page 1 (1)