



Innen- und Ausenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kühlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kühlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data
Weight = 19,931 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4,000 / 4,000 [1/min]
Gear ratio (i1:n1:n2) = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Tool Technologies D-72928 Löhningen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS018767

REV: -/A
1/18

Nr. - No.
60.85V51809IKGLX85

133130



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.