



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kühlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kühlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!  
**Schutzrecht angemeldet**  
**Trademark right applied**

Technische Daten - Technical data

Weight = 23.252 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 4.000 / 4.000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS**  
Tool Technologies

EWS Werkzeug GmbH & Co. KG  
Steinbachstr. 1  
D-72084 Löhningen  
www.ewstool.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS020395

REV: -/A  
PBR

Nr. - No.  
**60.85V51809IKGLX110**

**142844**

QR

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.