




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M10



Hakenschlüssel
 mit Nase
*Hook wrench with
 nose end*
 DIN1810 A 68x75



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
 internal collet*
 EA 25 K

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

M1 / M2 = 25 / 25 Nm
 n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min
 i (N1:N2) = 1:1

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

name	date
Lukjanow	14.01.2010

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

EWS EWS Weigete GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 Tel. +49(0)7161/93040-100

Nr.
40.3025KTNC65IM

DIN A3

MNR: 148112

IDENT: D-EWS-083467 A

Blatt - page 1 (1)