



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Hakenschlüssel mit Nase  
Hook wrench with nose end  
Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
DIN1810 A 68x75 220

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data Weight = 8,059 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 each Sp. [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]
---	---

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
*Radial drilling and milling head*

<b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS103808 MNR. REV: -/F
Nr. - No. 60.4.025DNZIK	14.114.0

