



Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - Technical data
 Weight = 10,037 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i):n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS EWS Wiegels GmbH & Co. KG
 Tool Technologies
 D-72068 Löhningen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS024693

REV: -/A
 1/18

Nr. - No.
60.40VX4DCTXRLIKDTR-PL

161818

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

