



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kühlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

**Beimung - Note**  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

**Technische Daten - technical data**  
Weight = 9,575 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 4,0 / 4,0 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

**Beimung - Title**  
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges  
Radial drill. and mill. head offset

**EWS Tool Technologies**  
EWS Werkzeug GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 1  
62700 Limburg  
www.ews-tool.de  
Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS108523  
REV: -/C  
162646

QR