



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
**Schutzrecht angemeldet**  
**Trademark right applied**

Technische Daten - technical data  
 Weight = 5.642 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 each Sp. [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 www.ews-tools.de  
 Nr. - No.  
**60.30VX3LDCTXTF**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-131174  
 MNR.  
**163392**

REV: A/-

