


Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - Technical data
Weight = 10.791 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 10000 / 10000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
D-72084 Löhningen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS024300

REV: -/A
PBR

Nr. - No.
60.40VX4LDCTXRLIKDTR-PLHSD

164523



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.