



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 2.184 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 5000 / 5000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 25 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**



Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS042962



REV: -/A

Nr. - No.  
**40.25VX3KRG200IK**

MNR.  
**164397**



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.