




Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

 Hakenschlüssel  
mit Nase  
*Hook wrench with  
nose end*  
DIN1810 A 58x62

 Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
*Clamping wrench for  
internal collet*  
EA 32 K



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 6.937 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt <i>Ax. drill. and mill. head offset</i></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies</p> <p>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS099172</p>	<p></p> <p>REV: -/A</p> <p>MNR.</p>	<p><b>QR</b></p>
			<p>Nr. - No.</p> <p>50.4032SQT15RIKIM</p>	<p>173216</p>		