



Hydrodehnfutter / hydraulic chuck NBC-20/25-46

Hülsen / collets 28.20xxHYDSP

XX (Ø) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kühlmittelfiltration=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kühlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data

Weight = 7,219 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i1=n1:n2) = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
D-72084 Löhningen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS005897

REV: -/A
1/18

Nr. - No.
60.5520HYDVL2IK

179274



Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.