



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 mit Kegelrollenlager  
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
 Weight = 6.648 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf  
 Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS094290  
 Nr. - No. 60.5520WNKRVL412  
 MNR. 192523  
 REV: -/A

