



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data  
Weight = 7,501 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
**Ax. drill. and mill. head offset**

**EWS** EWS Werkzeug GmbH & Co. KG  
Tool Technologies  
D-72084 Löhningen  
www.ews-tool.de  
Nr. - No.  
**50.65VX4VT4IK11**

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS024793

REV: -/B  
196451



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.