



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 2.603 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf  
 Axial drilling and milling head

**EWS**  
 Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhingen  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS078212



REV: -/B

Nr. - No.

40.40VX3NZEK

MNR.

197821

QR