


Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 52x55



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
Weight = 6.470 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Benennung - Title
Radial Fräskopf
Radial milling head



Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS050838



REV: -/H

Nr. - No.
62.5527SKRTW1012X75-BG40

MNR.
200922

