


Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 6.649 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS015682 Nr. - No. 60.55VX3VL2GLHSD12 MNR. 200190 REV: -/C
------------------	--	---	--	--

QR