



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> <p>mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 6.477 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1</p> <p>Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS095930</p>	<p>REV: -/B</p> <p>MNR. 214371</p>	<p>QR</p>
--	---	--------------------------	---	---	--	------------------