



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50 μ / coolant filtration-50 μ

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 7.580 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 | 32 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de
Nr. - No.
60.40VX3DNZIKC

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS092374
REV: -/A
MNR.
217410



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.