

**Produkt Datenblatt Modell 9305 514**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panoramascheibe mit großem Gesichtsfeld</li><li>• Mechanische Festigkeit bis 45 m/s (F)</li><li>• anti-fog Beschichtung, innenseitig</li><li>• Wirkungsvolles Belüftungssystem</li><li>• Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben</li><li>• Leicht verstellbares Kopfband</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	
Material	<b>Körper</b>
Merkmal	PVC
Farbe	Belüftungssystem graustransparent
<b>Material</b>	<b>Kopfband</b>
<b>Farbe</b>	Gummiband schwarz

Hersteller	<b>Kennzeichnung</b> W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE
<b>Scheibe</b>	
Material	CA
Scheibendicke	1,1 mm
Beschichtung	innenseitig beschlagfrei
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 380
Schutzstufe	<b>Kennzeichnung</b> 2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	93 g
Verpackung	80 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II