

uvex

Augenschutz

10.01.2019

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos guard 9192 181



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)

Technische Details

Fassung

Material
Farbe

Material
Farbe

Material
Farbe

Hersteller
EN-Norm
Mechanische Festigkeit
Beständigkeit gg. Teilch.
hoher Geschwindigkeit
bei extr. Temperaturen
Konformitätszeichen

Scheibe

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe
UV-Schutz

Rahmen

PBT+PC
schwarz

Schaumpolsterung

PUR
schwarz

Bügel

POM/TPE
schwarz-grau

Kennzeichnung

W
166
F (45 m/s)
T

CE

PC
2,1 mm
uvex supravision extreme
grau
UV 400

Schutzstufe	Kennzeichnung 5-2,5 (DIN EN 172)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Material	Kopfband Synthetikkopfband
Merkmal	stufenlos einstellbar
Farbe	grau-schwarz
Sonstiges	
Gewicht	39 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 128 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II