

# uvex

Augenschutz

10.01.2019

## Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 745



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

### Produktcharakteristik

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- schmale Variante
- metallfrei
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar


### Technische Details

#### Fassung

Material  
Merkmal  
Farbe

#### Bügel

POM/TPE  
ausgezeichnete Ventilation  
weiß-orange

<p>Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen</p>	<p><b>Kennzeichnung</b> W 166 F (45 m/s) T  CE</p>
<p><b>Scheibe</b></p> <p>Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz</p>	<p>PC 2,1 mm supravisision excellence grau UV 400</p>
<p>Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen Fabriksymbol</p>	<p><b>Kennzeichnung</b> 5-2,5 ( DIN EN 172) W 1 F (45 m/s) T  K  N  CE </p>

**Sonstiges**

Gewicht

28 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

160 Brillen pro Karton

PSA-Kategorie

DIN EN 166 + DIN EN 172

Kategorie II