

# uvex

Augenschutz

10.01.2019

## Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s guard 9192 680



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

### Produktcharakteristik

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar

## Technische Details

### Fassung

Material  
Farbe

Material  
Farbe

Material  
Farbe

Hersteller  
EN-Norm  
Mechanische Festigkeit  
Beständigkeit gg. Teilch.  
hoher Geschwindigkeit  
bei extr. Temperaturen  
Konformitätszeichen

### Scheibe

Material  
Scheibendicke  
Beschichtung  
Farbe  
UV-Schutz


**Rahmen**  
PBT+PC  
schwarz

**Schaumpolsterung**  
PUR  
schwarz

**Bügel**  
POM/TPE  
schwarz, grau

**Kennzeichnung**  
W  
166  
F (45 m/s)  
T  
  
CE

PC  
2,1 mm  
uvex supravision extreme  
farblos  
UV 400

Schutzstufe	<b>Kennzeichnung</b>
Hersteller	2C-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	F (45 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	T
Beständigkeit gegen Beschlagen	K
Konformitätszeichen	N
Fabriksymbol	CE
	
	<b>Kopfband</b>
Material	Synthetikkopfband
Merkmal	stufenlos einstellbar
Farbe	grau, schwarz
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	39 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 128 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II