

# uvex

Augenschutz


10.01.2019

## Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 891



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie</li><li>• schale Variante</li><li>• metallfrei</li><li>• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich</li><li>• weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen</li><li>• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen</li><li>• gut mit anderer PSA kombinierbar</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	Bügel
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	hellgrau-grau

Hersteller	<b>Kennzeichnung</b>
EN-Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
Konformitätszeichen	F (45 m/s)
	CE
<b>Scheibe</b>	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	AF auf der Innenseite
Farbe	Silberspiegel
UV-Schutz	UV 400
	<b>Kennzeichnung</b>
Schutzstufe	5-1,7 (DIN EN 172)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	28 g
Verpackung	5 Brillen pro Box
	160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II