

**Produkt Datenblatt Modell skyper sx2 9197 266**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen</li><li>• zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform</li><li>• Seitenschutz gegen Blendung</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	
Material	<b>Mittelteil</b> TPU
Farbe	blau
Material	<b>Kupplungsteil</b> PC
Merkmal	Bügellänge in 5 Stufen einstellbar
Farbe	schwarz

Material	<b>Bügel</b>
Merkmal	PP
Farbe	Softbügelende blau
Hersteller	<b>Kennzeichnung</b>
EN Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
DIN-geprüft Zeichen	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	DIN
	CE
<b>Scheibe</b>	
Material	PC
Scheibendicke	2,4 mm
Beschichtung	supravisision excellence
Farbe	grau
UV-Schutz	UV 400
Schutzstufe	<b>Kennzeichnung</b>
Hersteller	5-2,5 (DIN EN 172)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	K
Konformitätszeichen	N
Fabriksymbol	CE
	

**Sonstiges**

Gewicht  
Verpackung

31 g  
5 Brillen pro Box  
200 Brillen pro Karton  
DIN EN 166 + DIN EN 172  
Kategorie II