



WBE 700

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Bestell-Nr.	600512000
EAN-Code	4007430083005
Nennaufnahmeleistung	700 W
Abgabeleistung	305 W
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	25 mm
Leerlaufdrehzahl	850 - 2600 /min
Drehzahl bei Nennlast	2300 /min
Gänge	1
Max. Drehmoment	8 Nm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel	2 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, seitlicher Handgriff