



GEP 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Der Spezialist: handlicher Schleifer mit besonders hohem Drehmoment; ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern (siehe Zubehör)

Bestell-Nr.	60062700
EAN-Code	4007430258229
Leerlaufdrehzahl	2500 - 8700 /min
Nennaufnahmeleistung	950 W
Abgabeleistung	510 W
Drehzahl bei Nennlast	7200 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.7 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel