



PS 18000 SN

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Bestell-Nr.	025180000
EAN-Code	4003665502311
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge	19000 l/h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Druck	1.1 bar
Max. Eintauchtiefe	7 m
Druckanschluss	1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Schutzart IP	IP X8
Max. Korngröße bis	35 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	265 x 200 x 360 mm
Gewicht	7.9 kg
Kabellänge	10 m

Lieferumfang

Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter