



OFE 738

- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
- Bajonettbefestigung des Motors im Fräsvorsatz, dadurch zum Arbeiten mit Biegewellen geeignet
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Bestell-Nr.	600738000
EAN-Code	4007430088109
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	13000 - 34000 / min
Nennaufnahmeleistung	710 W
Abgabeleistung	430 W
Drehzahl bei Nennlast	24000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel