



P 3300 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Bestell-Nr.	600963000
EAN-Code	4007430240590
Nennaufnahmeleistung	900 W
Max. Fördermenge	3300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Druck	4.5 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Schutzart IP	IP X4
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	380 x 210 x 290 mm
Gewicht	11.1 kg
Kabellänge	1.5 m

Lieferumfang

Gewindedichtband