



MAG 32

- Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

Bestell-Nr.	600635500
EAN-Code	4007430238207
Nennaufnahmeleistung	1000 W
Abgabeleistung	520 W
Max. Bohr-Ø mit Kernbohrer	32 mm
Max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer	13 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 /min
Drehzahlen bei Nennlast	450 /min
Werkzeugaufnahme	Weldonschaft 19 mm (3/4")
Gewicht	11.9 kg
Kabellänge	5 m
Drehmoment	50 Nm
Max. Hub	160 mm
Max. Magnethaltekraft	12250 N
Abmessungen des Magnetfußes	90 x 189 mm
Höhe Schlitten unterste Stellung	343 mm
Höhe Schlitten oberste Stellung	490 mm

Lieferumfang

Auswerferstift 75 mm, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 4, Späneschutz, Transportkoffer