



TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahe Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

Bestell-Nr.	600667000
EAN-Code	4007430246851
Abmessungen	670 x 730 x 355 mm
Max. Auflagefläche	780 x 930 mm
Arbeitshöhe	850 / 355 mm
Schnitthöhe	0 - 63 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	63 / 43 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	425 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	165 mm
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Schnittgeschwindigkeit	57 m/s
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1.5 - 46.5 °
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Gewicht	28.5 kg
Kabellänge	3 m

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock