



HG 16-500

- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Bestell-Nr.	601067000
EAN-Code	4061792185753
Luftmenge	240 / 450 l/min
Lufttemperatur	300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	2
Aufnahmeleistung max.	1600 W
Gewicht ohne Netzkabel	0.6 kg
Kabellänge	2.2 m