



BDE 1100

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Zweiganggetriebe
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Röhren von dickflüssigen Materialien
- Bedienungskomfort und Sicherheit durch Spatenhandgriff

Bestell-Nr.	600806000
EAN-Code	4007430098207
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Abgabeleistung	620 W
Bohr-Ø Stahl	16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 640 / 0 - 1200 / min
Drehzahl bei Nennlast	430 / 800 /min
Gänge	2
Max. Drehmoment	55 / 22 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	3 - 16 mm
Bohrspindelgewinde	5/8 " - 16 UN
Gewicht ohne Netzkabel	4.3 kg
Kabellänge	3 m

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag